



## Sada kruhových vysekávačov, komplet v puzdre, Rozsah výseku: 2-60mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Trieda položky	86C

### Popis

#### Prevedenie:

2-zložkový držiak (do veľ. 3 – 20) s pištoľovou rukoväťou s vymeniteľnými presne brúsenými vysekávacími nožmi. Na výrobu tesniacich krúžkov v jednom pracovnom kroku je možné upnúť v držiaku 2 vysekávacie nože s rôznymi priermi.

#### Použitie:

Na dierovanie alebo výrobu kotúčov/krúžkov v jednom pracovnom kroku. Na gumu, kožu, plst', plast, korok, tkaninu alebo podobné materiály.

#### Rozsah balenia:

Po 1 vysekávacom noži Ø č. 832110: 34 ks Veľ. 2#60

Možnosti kombinovania vysekávacích nožov vnútorné: vonkajšie (mm): 2–10 vnútorný s 12–60  
vonkajší 12–20 vnútorný s 22–60 vonkajší 22–30 vnútorný s 32–60 vonkajší 32–40 vnútorný s  
42–60 vonkajší 42–50 vnútorný s 52–60 vonkajší

Nádoba dĺžka × šírka × výška (mm): Ocelový plech cca 380×315×55

Strediaci hrot c. 832140: 1 ks

Po 1 vykružovači Ø: 55–420 mm

#### Upozornenie:

- **Použite ako podložku pri prerázaní dreva, kože alebo podobných materiálov.**
- **Nasledujúce kombinácie nie sú možné: 20 (vnútri) s 22 (vonku); 30 (vnútri) s 32 (vonku); 40 (vnútri) s 42 (vonku); 50 (vnútri) s 52 (vonku).**

### Technický opis

Rozsah výseku	2 - 60 mm
Druh produktu	Vyrážací nástroj

## Príslušenstvo

Odpružený strediaci hrot	832140
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 6	832110 6
Nôž vykružovača	832130
Držiak pre rozsah výseku 2-60	832125 2-60
Uchytenie pre vysekávací nôž Rozsah výseku 2-60	832150 2-60
Držiak pre rozsah výseku 2-60	832120 2-60
Uchytenie pre vysekávací nôž Rozsah výseku 2-60	832155 2-60
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 8	832110 8
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 4	832110 4
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 3	832110 3
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 38	832110 38
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 48	832110 48
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 28	832110 28
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 46	832110 46
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 18	832110 18
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 52	832110 52
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 10	832110 10
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 54	832110 54
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 24	832110 24
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 16	832110 16
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 34	832110 34
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 22	832110 22
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 5	832110 5

Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 58	832110 58
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 32	832110 32
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 30	832110 30
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 60	832110 60
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 26	832110 26
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 20	832110 20
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 50	832110 50
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 44	832110 44
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 7	832110 7
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 2	832110 2
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 12	832110 12
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 36	832110 36
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 9	832110 9
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 14	832110 14
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 40	832110 40
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 56	832110 56
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 42	832110 42