

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T94****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918550 T94
GTIN	4045197612137
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

2 úložné plochy.

Stredná etáž je dostupná ako príslušenstvo. Platforma z **drevenej dosky** s povrchom antracitovej farby odolným proti poškrabaniu.

Zváraná oceľová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Maximálna nosnosť	500 kg
Výška	925 mm
Typ	T94
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1190 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Norma	EN 1757-3
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Ø kolesa	200 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Hĺbka	609 mm
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Hmotnosť	49 kg
Druh produktu	Stolový vozík

Príslušenstvo

Medzipolícia pre stolový vozík T9 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 600	918575 600
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP4	918580 SP4
Písacia podložka pre stolový vozík	918581