

Garant**Stolový vozík T7, Typ: T74****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 918540 T74 |
| GTIN | 4045197611864 |
| Trieda položky | 91T |

Popis**Prevedenie:**

3 úložné plochy.

Strednú etáž je možné zafixovať v 3 výškach. Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z **dreveného materiálu** s antracitovým povrchom odolným proti poškrabaniu.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Šírka | 980 mm |
| Norma | EN 1757-3 |
| Hĺbka | 509 mm |
| Hĺbka ložnej plochy | 500 mm |
| Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm |
| Materiál Koleso | polyuretánové behúne |
| Výška nakladacej plochy hore | 850 mm |
| Typ | T74 |
| Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou | 2 |
| Šírka nakladacej plochy | 850 mm |
| Nosnosť stred ložnej plochy | 80 kg |
| Maximálna nosnosť | 250 kg |
| Ø kolesa | 125 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Hmotnosť | 45 kg |
| Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy | 2 |
| Výška nakladacej plochy stred | 522 mm |
| Nosnosť nakladacia plocha hore | 80 kg |
| Druh produktu | Stolový vozík |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Dodatočná zásuvka pre stolový vozík Typ 75 | 918556 75 |
| Písacia podložka pre stolový vozík | 918581 |
| Medzipolice pre stolový vozík T5 a T7 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 500 | 918570 500 |
| Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP2 | 918580 SP2 |