

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.10-48****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.10-48
GTIN	4062406050078
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	12,1 mm
Ø otvoru pod závit	4,35 mm
Chodov na palec	48
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,529 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Ø závit	4,826 mm
Druh závit	UNS-LH

Velkosť závitú	10-48 UNS LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník