

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, Typ: NO.12-28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	80 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Norma	DIN 371
Ø závit	5,486 mm
Chodov na palec	28
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Hĺbka závit	13,7 mm
Druh závit	UNF-LH

Velkosť závitú	12-28 UNF LH
Povrchová úprava	TiN
Závit-norma	ASME B1.1
Tolerančná trieda	1B
Tolerančná trieda	2B
Tolerančná trieda	2B +0,05
Tolerančná trieda	2B +0,10
Tolerančná trieda	2B +0,20
Tolerančná trieda	3B
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník