

Garant**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, HSK-A 100, Rozsah upínania: 1-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

- **Pre chod doprava/dolava.**
 - **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- S vnútorným chladením do max. 50 barov.
Presnosť vystredeného chodu $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Úzka konštrukcia.**
 - **Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.**
 - **Optimálne upínacie momenty na nástroji.**

Rozsah balenia:

Vrátane **upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Technický opis

Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	110 mm
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Konštrukcia	úzke

Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-7
Norma upínača	DIN 69893-1
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 50 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička