

Garant**Tepelný upínač s čelnými chladiacimi tryskami a zosilnenou stenou, Ø upnutia D1: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308297 32
GTIN	4045197701633
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
- Pre HSS a HM.
- Hrubo presústružené (tichý chod!)
- S otvorom na čip Balluff
- Otryskané sklenenými perlami
- S otvormi chladiaceho kanála a uzatváratelnými závitmi.

Výhoda:

Optimálna konštrukcia. Tlmí vibrácie, zlepšuje povrch obrobku, šetrí vreteno a nástroj.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 304755.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Ø D ₂	44 mm

Ø D ₃	52,5 mm
Vonkajší Ø D	52,5 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Upínač	HSK-A 63 A = 120
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Zmršťovacie skľučovadlo

Príslušenstvo

Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354236 22,1-32
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354235 22,1-32
Podstavná skriňa	354290
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1