

Garant**CDCT S40102, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Trieda položky	21I

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Typ	HU7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,75 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	AF
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40102

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie