

**Garant****CDCT S40102, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268530 HB7035
GTIN	4062406210649
Trieda položky	211

## Technický opis

Ďalšie použitie	K
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Lamač triesok	SF
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Typ	HB7035
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CDCT S40102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie