

**Garant****GPCT S50102, Typ: HB7410**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Trieda položky	21I

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Lamač triesok	TIS
Typ	HB7410
Hlavné použitie	Ti
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie