

Garant**GPCT S50104, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Trieda položky	211

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7125-1
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50104
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie