

Garant**GPCT S50102, Typ: HU7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Trieda položky	211

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 300 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Typ	HU7310
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie