

**Garant****GPCT S50102, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Trieda položky	211

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Typ	HB7035
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Ďalšie použitie	K
Lamač triesok	SF
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GPCT S50102
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie