

Garant**TDAT 070102, Typ: HB7035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Trieda položky	21I

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Lamač triesok	SF
Typ	HB7035
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Ďalšie použitie	K
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Povrchová úprava	TiN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070102
Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie