

Garant**TDAT 070102, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Trieda položky	21I

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Typ	HB7125-1
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070102
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie