

Garant**Pílový kotúč, TiAlN, Ø × hrúbka: 63X2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	179912 63X2
GTIN	4045197938008
Trieda položky	17C

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná geometria a povrchová úprava. Mimoriadne silné brúsenie dier pre spoľahlivý odvod triesok. Pre základňu s plochou drážkou.

Upozornenie:

- **Typ ozubenia BW.**
- **Tolerancie priemeru pílového listu povolené podľa normy DIN 1837/1838 sú výrazne nižšie, sčasti až o 50 %.**

Technický opis

Hrúbka pásu E	2,5 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,01 mm
Ø	63 mm
Hrúbka	2 mm
Ø otvora	16 mm
Ø ložiska	32 mm

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	14 mm
Počet zubov Z	24
vhodný adaptér	179907 63; 80; 100
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	25,5 mm
Ø jazdných otvorov	4,4 mm
Počet jazdných otvorov	4
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílvy kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	300	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	20	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	M
CuZn	podmienene vhodný	300	N
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		