

Garant**TDAT 070104, Typ: HB7410****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Trieda položky	21I

Technický opis

Typ	HB7410
Hlavné použitie	Ti
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIS
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDAT 070104
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie