

**Garant****GCCT 060204, Typ: HB7125-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Trieda položky	211

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 140 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Typ	HB7125-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie