

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 22/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	42 mm
\varnothing rezných hrán D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	36 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	12,13 mm
Uhol rampy α_{max}	1,89 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,3 mm

Dĺžka výčnelku L ₁	35 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP