

**Garant****GCCT 060202, Typ: HB7035**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Trieda položky	211

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	60 - 150 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Ďalšie použitie	K
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 150 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7035

Lamač triesok	SF
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	GCCT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie