

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	17,43 mm
Vnútorné chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Uhol rampy α_{max}	1,97 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø stopky D _s h6	32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 2,2

211750 2,2

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

674252 10IP