

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	120 mm
Celková dĺžka L_{celk}	200 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	17,43 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	62 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Uhol rampy α_{max}	1,97 Stupeň
Počet rezných hrán Z	3
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Vnútorné chladenie	áno

Ø rezných hrán D _c	32 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP