

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 32/3mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Trieda položky	210

Popis

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	17,43 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	52 mm
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Ø D_3	20 mm
Montážny závit M	M16

Počet rezných hrán Z	3
Uhol rampy α_{\max}	1,97 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP