

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 28/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	13,43 mm
Ø rezných hrán D_c	28 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	44 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	54 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	200 mm

Uhol rampy α_{\max}	2,56 Stupeň
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP