

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	10,43 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø stopky D _s h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Dĺžka výčnelku L ₁	120 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Uhol rampy α _{max}	3,29 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm

Ø rezných hrán D _c	25 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2