

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 40/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 10IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	78 mm
Ø D_2	29 mm
Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	25,43 mm
Uhol rampy α_{max}	1,35 Stupeň

Montážny závit M	M16
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	68 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2