

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 35/3mm**


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Trieda položky	210

Popis
Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	68 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Celková dĺžka L _{celk}	47 mm
Vnútorné chladenie	áno
Ø rezných hrán D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	58 mm

Uhol rampy α_{\max}	1,68 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Montážny závit M	M16
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2