

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 35/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

**Technický opis**

Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	1 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{celk}$	200 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,68 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	20,43 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	58 mm
Ø rezných hrán $D_c$	35 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP