

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 30/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	30 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	44 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{max}	10,34 mm
Uhol rampy α_{max}	4,42 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	58 mm

Ø D ₃	14 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP