

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	25,43 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,35 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	250 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	68 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1 mm

Počet rezných hrán Z	4
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP