

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 35/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	68 mm
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
Vnútorne chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Dĺžka rampy L pre α _{max}	15,34 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D _s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Ø D ₃	19 mm
Ø rezných hrán D _c	35 mm
Uhol rampy α _{max}	2,99 Stupeň

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0