

**Garant****Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 30/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.**Technický opis**

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	4,42 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	120 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	200 mm
Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	10,34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	1,5 mm

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	58 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP