

Garant**Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D, TiAlN, UNF: 3/4-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139728 3/4-16
GTIN	4062406058364
Trieda položky	11D

Popis**Prevedenie:**

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu britov sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.

Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.

- Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
- Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.
- zvýšený počet rezných hrán
- nová povrchová úprava pre optimálnu odolnosť proti opotrebeniu

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahĺbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.

Použitie:

Pre jemné závitov jednotky UNF ASME-B1.1.

Upozornenie:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar HB: s č. 139728 + 129100 HB možno objednať

Tvar HE: s č. 139728 + 129100 HE možno objednať

Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Ø závit	19,05 mm

Druh závitů	UNF
Druh závitů	UNF-LH
Délka stopky L_s	50 mm
Počet zubů Z	6
\varnothing stopky D_s	20 mm
Stúpanie závitov	1,587 mm
Počet napínacích drážok	6
Chodov na palec	16
Délka britov L_c	38,85 mm
Posuv f_z v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Velkosť závitů	3/4-16 UNF
Menovité $\varnothing D_c$	16,8 mm
Naprogramovaná hodnota pre pokles L_1	40,23 mm
\varnothing hrdla D_1	19,6 mm
Séria	Master TM
Povrchová úprava	TiAlN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno
Smer rezania	pravé
Použitie pri type otvoru	do $2 \times D$ pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až $2 \times D$ pri priechodnom otvore
Členenie britov	nerovnaké
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 50 HRC	podmienene vhodný	45	H
TOOLOX 33	vhodný	85	H
TOOLOX 44	vhodný	50	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	82	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	200	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE