

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 35/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	35 mm
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	54 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	68 mm
Vnútorné chladenie	áno
Uhol rampy α_{max}	2,99 Stupeň
Ø D_3	19 mm
Ø D_1 h6	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	15,34 mm
Počet rezných hrán Z	2
Montážny závit M	M16
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 5,0

211750 5,0

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP