

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.

Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	105 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	8 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2