

Garant**RC.T 0602, Typ: HU7310-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Typ	HU7310-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCGT 0602

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie