

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP