

Garant**CCGT 030102, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Trieda položky	211

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF
Typ	HU7315-1
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie