

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M8
Počet rezných hrán Z	2
Ø rezných hrán D _c	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	8 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2