

Garant**CCGT 030101, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Trieda položky	211

Technický opis

Lamač triesok	VF
Hlavné použitie	M
Typ	HB7125-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Uhlový Polomer	0,1 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030101

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie