

Garant**CCGT 030102, Typ: HB7025-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Trieda položky	211

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Lamač triesok	SF
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7025-1
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 030102

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie