

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø D ₂	30 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Montážny závit M	M16

Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP