

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	GM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie