

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	GM
Hlavné použitie	K
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie