

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Hlavné použitie	K
Typ	HB7210-1
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	GG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie