

**Garant****90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Trieda položky	210

**Technický opis**

efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	2
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	112 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	54 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	39 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	10
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia $\kappa$	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP