


Garant**SNMG 120408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hlavné použitie	K
Lamač triesok	GM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie