

**Garant****WNMA 080408, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Hlavné použitie	K
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7210-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMA 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie