

**Samosklápač s vypúšťacím kohoutom, Objem kontajneru: 350l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919925 350
GTIN	4017976160306
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Robustná zváraná konštrukcie z ocelového plechu hrúbky 3 mm. Spodný rám s integrovanými dutinami pre vidlicový vozík.

2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou) s polyamidovými kolesami.

Poistka proti odvalovaniu a blokovanie prevrátenia, článková reťaz ako poistka proti sklzu a sklopeniu.

Popis:

Vypúšťací kohút so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie je samostatné po uvoľnení blokovania.

Ťažné lano na spustenie vyklápania zo sedadla vysokozdvížneho vozíka.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Technický opis

Lano	áno
Sklápací mechanizmus	Lano
Osi vjazdu Vzdialenosť A	192 mm

Počet kolies	4
Osi vjazdu Rozmer C	592 mm
Výpustný kohútik Prevedenie	výpustný ventil so sitkom
s osami vjazdu	áno
Objem kontajneru	350 l
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška	1070 mm
Osi vjazdu Rozmer A	190 mm
Osi vjazdu Rozmer D	90 mm
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	90 mm
Materiál Koleso	Polyamid
Dĺžka	1294 mm
Zalievanie hrán výška s kolieskami	981 mm
Nosnosť	1000 kg
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	190 mm
Hmotnosť	126 kg
Šírka	731 mm
Ø kolesa	200 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Sklápacie zaistenie	áno
Farba	briliantová modrá RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Výška bez koliesok	837 mm
Druh produktu	Vyklápacia nádoba