

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	GM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie